

Instrukcja techniczna

SILEX-Verdünnung

Nr art. 406402

Rozpuszczalnik do lakieru SILEX

Właściwości:

SILEX-Verdünnung jest mieszaniną różnych rozpuszczalników.

Zastosowanie:

SILEX-Verdünnung przeznaczony jest do oczyszczania narzędzi używanych do nakładania lakieru SILEX oraz do usuwania resztek SILEX-u z powierzchni betonowych. Poprzez dodanie odpowiedniej ilości rozpuszczalnika SILEX-Verdünnung do lakieru SILEX można doprowadzić lakier z powrotem do właściwej konsystencji.

Dane techniczne:

Postać:	ciecz
Barwa:	przezroczysty
Gęstość:	0,8 g/cm ³
Magazynowanie:	w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami
Trwałość:	24 miesiące w oryginalnie zamkniętych pojemnikach (+20°C)

Opakowania:

Pojemnik 1 l

Zużycie:

Według potrzeb.

Obróbka:

Umożliwia oczyszczanie narzędzi użytych do nakładania lakieru SILEX jak np. pędzle, wałki, itp. W przypadku konieczności usunięcia lakieru SILEX z powierzchni betonu należy daną powierzchnię dobrze nawilżyć rozpuszczalnikiem SILEX-Verdünnung. Rozpuszczoną powłokę można usunąć przy pomocy szmatki.

Uwagi:

- Przed zastosowaniem należy wykonać próby.
- Zabrania się stosowania otwartego ognia jak również wykonywania prac spawalniczych w pobliżu miejsca pracy z środkiem SILEX-Verdünnung
- Nie wdychać oparów.
- Zamknięte pomieszczenia należy wietrzyć aż do zaniku zapachu.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.

Produkt posiada:

Atest Higieniczny PZH HK/B/1660/01/99